

Garant**VCGT 160402 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: TWM****Date comandă**

Numărul de comandă	265892 TWM
GTIN	4045197452870
Clasa articolului	21L

Descriere**Execuție:**

PKD – Diamant policristalin, granulație fină. Așchiere generală, muchie așchietoare stabilă pentru volume mari de așchiere.

Aplicație:

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 6 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: TWM

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase: 300 - 2200 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c pentru G(C)RP	400 - 900 m/min

Modelul muchiilor așchietoare	TWM
Viteză de așchiere v_c pentru metale neferoase	300 - 2200 m/min
Viteză de așchiere v_c pentru aluminiu < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Categorie	PKD
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	PKD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 160402 FN
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Caracteristici nume produs	PKD
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire