

**Garant****DCGT 070202 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: TWF****Date comandă**

Numărul de comandă	265832 TWF
GTIN	4045197449023
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**PKD** – Diamant policristalin, granulație fină. Finisare, tăiș ascuțit pentru exercitarea unei presiuni reduse la tăiere.

**Aplicație:**

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 6 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: TWF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avans  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  pentru aluminiu < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  pentru G(C)RP: 400 - 900 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ pentru G(C)RP	400 - 900 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm

Viteză de așchiere $v_c$ pentru aluminiu < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Modelul muchiilor așchietoare	TWF
Avans $f$	0,03 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	PKD
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	PKD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	PKD
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire