

**Garant****CCGT 060204 FN, PKD, Modelul muchiilor așchietoare: N****Date comandă**

Numărul de comandă	265807 N
GTIN	4045197644442
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

**PKD** – Diamant policristalin, granulație fină. Neutru, fără sfărâmător de așchii.

**Aplicație:**

Pentru aluminiu, aliaje de aluminiu, metale neferoase, mase plastice, materiale compozite, aliaje de titan, metale sinterizate.

Unghi de așchiere: 6 grad

Categorie: PKD

Modelul muchiilor așchietoare: N

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  pentru aluminiu < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Viteză de așchiere  $v_c$  pentru metale neferoase: 300 - 1500 m/min

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ pentru aluminiu < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Viteză de așchiere $v_c$ pentru G(C)RP	150 - 600 m/min
Rază la colț	0,4 mm

Modelul muchiilor așchietoare	N
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,03 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ pentru metale neferoase	300 - 1500 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Categorie	PKD
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	PKD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060204 FN
Numărul de schimbări / tășuri	1
Caracteristici nume produs	PKD
Unghi de așchiere	6 grad
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire