

Garant**Mandrină hidraulică scurtă, model HT cu CCB, SK 40, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302031 20
GTIN	4045197644787
Clasa articolului	31H

Descriere**Execuție:**

- Rigiditate de ansamblu extrem de mare datorită construcției optimizate.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
- Posibilitate de reglare axială pe lungime (interval de reglare 10 mm).
- Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și pentru aşchiere simplă și dificilă la frezare.
- Momentul maxim transmis 550 Nm, model HT (High Torque).
- Proprietăți de amortizare ideale, care permit obținerea unei suprafețe foarte bune a pieselor, creșterea durabilității și protejarea arborelui.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835, manșoane de reducere Cod 302135 – 302187.

Notă:

V = Interval maxim de reglaj!

Atenție la sculele extralungi și la prelucrarea TPC.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	64,5 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm

Reducție recomandată	302160; 302165; 302150; 302155
Lungime utilă L ₁	45,5 mm
Ø exterior D	49 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică