

**Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202275 18
GTIN	4045197865472
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Lățimea teșiturii la 45°	0,4 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Ø tăişului D _c	18 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,09 mm
Număr de dinți Z	3
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,15 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Lungimea tăişului L _c	32 mm
Lungimea totală L	92 mm
Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	AlCrN

Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	160 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	M
GG(G)	recomandat	75 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		