

**VNMA 160408, BUX220, Modelul muchiilor așchietoare: M****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 255598 M |
| GTIN | 4045197818010 |
| Clasa articolului | 22I |

Descriere**Execuție:**

- De unică folosință.
- Cu un singur tăiș.

Notă:

La cerere se pot livra alte forme de plăcuțe amovibile, dimensiuni și raze la colț.

Categorie: BUX220

Modelul muchiilor așchietoare: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 0,25 mm

Avans f : 0,1 - 0,2 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 200 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------|
| Categorie | BUX220 |
| Modelul muchiilor așchietoare | M |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 80 - 200 m/min |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Avans f | 0,1 - 0,2 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a _p | 0,1 - 0,25 mm |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | CBN |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VNMA 160408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 1 |
| Caracteristici nume produs | BUX220 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |