

**Garant****SCMT 09T308, Categorie: HB7120-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7120-1
GTIN	4045197818263
Clasa articolului	21G

## Descriere

SCMT 09T308 HB7120-1 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7120-1  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 290 m/min

## Descriere tehnică

Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	VS
Categorie	HB7120-1
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 290 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire