


Garant
SCMT 120404, Categorie: HB7120-1


Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7120-1
GTIN	4045197818270
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 120404 HB7120-1 Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: HB7120-1
 Sfărâmător de așchii: VS
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmător de așchii	VS
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire