

Garant**VBMT 110302, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261142 HB7120-1
GTIN	4045197818782
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7120-1
Sfărâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110302

Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire