

Garant**VB.T 160404, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261232 HB7120-1
GTIN	4045197818843
Clasa articolului	21G

Descriere

VB.T 160404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 260 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Categorie	HB7120-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 260 m/min
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire