

Garant**VC.T 160404, Categorie: HB7120-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261372 HB7120-1
GTIN	4045197818898
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160404 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 290 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7120-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire