

Garant**Freză de șlefuire Z1 – grosieră, Carbură, Tip: D1614****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 540600 D1614 |
| GTIN | 4045197155832 |
| Clasa articolului | 51D |

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Sferic** (KUD).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|------------|
| Descrierea formei | Sferică |
| Ø cap | 16 mm |
| Lungimea totală | 54 mm |
| Forma | D1614 |
| Simbol pentru dantură | Z1 |
| Grad de finețe a danturii | grosier |
| Ø cozii | 6 mm |
| Lungimea capului | 14 mm |
| Serie | Dantură Z1 |

| | |
|-------------------|----------------|
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Freze șlefuire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| CuZn | indicat în anumite condiții | | |
| Plastic, GRP | indicat în anumite condiții | | |
| Lemn | indicat în anumite condiții | | |