

**Garant****CC.T 09T302, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7140-1
GTIN	4045197818966
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CCMT 09T302 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VS

Toleranță: MF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7140-1
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmbător de așchii	VS
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire