

Garant
CC.T 120404, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	260064 HB7140-1
GTIN	4045197818997
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 120404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de aşchii: VS

Toleranță: MF

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-1
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm

Sfârâmător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire