

**Garant****DC.T 070202, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260449 HB7140-1
GTIN	4045197819130
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 070202 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmbător de așchii	VM

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire