

**Garant****RC.X 1003, Categorie: HB7140-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Clasa articolului	21G

### Descriere

RC.X 1003 HB7140-1 Sfărâmător de așchii: VM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Categorie	HB7140-1
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire