

Garant**SCMT 09T308, Categorie: HB7140-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Clasa articolului	21G

Descriere

SCMT 09T308 HB7140-1 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7140-1
Sfărâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS
Categorie	HB7140-1

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire