

**Garant****SCMT 120404, Categorie: HB7140-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Clasa articolului	21G

## Descriere

SCMT 120404 HB7140-1 Rază la colț: 0,4 mm  
Categorie: HB7140-1  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 260 m/min

## Descriere tehnică

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VS

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 120404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire