

Garant**SC.T 09T304, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260762 HB7140-1
GTIN	4045197819246
Clasa articolului	21G

Descriere

SC.T 09T304 HB7140-1 Rază la colț: 0,4 mm

Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Descriere tehnică

Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,4 mm

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T304
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire