

Garant**TCMT 110204, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260952 HB7140-1
GTIN	4045197819291
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110204 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HB7140-1
Sfărâmător de așchii	VS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110204
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire