

**Freză din carbură, AlCrN, Ø e8 DC: 9,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	202296 9,5
GTIN	4045197866486
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală în oțel și fontă.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	10 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø tăişului D_c	9,5 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Forma cozii	HB
Lungimea tăişului L_c	22 mm
Număr de dinți Z	3
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 750 N/mm ²	0,05 mm
Lungimea totală L	72 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	45 grad

Strat de acoperire	AlCrN
Materialul sculei	Carbura
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	160 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	M
GG(G)	recomandat	75 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

