

Garant
TC.T 110202, Categorie: HB7140-1


Date comandă

Numărul de comandă	260980 HB7140-1
GTIN	4045197819338
Clasa articolului	21G

Descriere

TC.T 110202 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	VM
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7140-1
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire