

**Garant****VB.T 160404, Categorie: HB7140-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Clasa articolului	21G

### Descriere

VB.T 160404 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	HB7140-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire