

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261374 HB7140-1
GTIN	4045197819499
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 260 m/min
Categorie	HB7140-1
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm

Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire