

**Garant**
**Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: F1020**

**Date comandă**

Numărul de comandă	540709 F1020
GTIN	4045197573605
Clasa articolului	51D

**Descriere**
**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma F arc rotund** (RBF).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Arc rotund

Ø cap: 10 mm

Lungime cap L<sub>1</sub>: 20 mm

Lungimea totală: 60 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	Arc rotund
Ø cap	10 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	20 mm
Simbol pentru dantură	Z9
Forma	F1020

Lungimea totală	60 mm
Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire