

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7140-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 261459 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819529 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

VC.T 160408 HB7140-1 Categorie: HB7140-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 230 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|-----------------|
| Sfărâmbător de așchii | VM |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Aplicația principală | M |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 60 - 230 m/min |
| Categorie | HB7140-1 |
| Rază la colț | 0,8 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Avans f | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VCMT 160408 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |