

**Garant****Freză de șlefuire Z1 – grosieră, Carbură, Tip: F1225****Date comandă**

Numărul de comandă	540600 F1225
GTIN	4045197155849
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coda este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma arc rotund** (RBF).

**Aplicație:**

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

**Descriere tehnică**

Grad de finețe a danturii	grosier
Lungimea totală	65 mm
Ø cap	12 mm
Descrierea formei	Arc rotund
Simbol pentru dantură	Z1
Forma	F1225
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură Z1

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lemn	indicat în anumite condiții		