

Garant
Freză de șlefuire Z9 – foarte grosieră (NEFER/Alu), Carbură, Tip: F1225

Date comandă

Numărul de comandă	540709 F1225
GTIN	4045197522535
Clasa articolului	51D

Descriere
Execuție:

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma F arc rotund** (RBF).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Arc rotund

Ø cap: 12 mm

Lungime cap L₁: 25 mm

Lungimea totală: 65 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z9
Forma	F1225
Descrierea formei	Arc rotund
Lungimea totală	65 mm
Ø cap	12 mm

Grad de finețe a danturii	foarte grosieră (Neferoase / Alu)
Lungime cap L ₁	25 mm
Ø cozii	6 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire