

Garant**Portsculă cu strângere rapidă, HSK-A 40, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307950 6
GTIN	4045197376862
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.**
- **Mărimea 3 – 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**

GARANT: – Suprafețe de acționare la re poziționare sunt rectificat e.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor și a burghi elor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Potrivită pentru unități de fretare compactă inductiv e, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

Descriere tehnică

Ø D ₂	21 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Suport	HSK-A 40
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Dulap integrat în bază	354290