



Cap de portcuțit cu schimbare rapidă, Tip: B



Date comandă

Numărul de comandă	318000 B
GTIN	4045197315700
Clasa articolului	36A

Descriere

Aplicație:

Se așează și se fixează capul portcuțit cu suprafața de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastrat pentru barele de alezat și bara de alezat, care este reglată unghiular față de planșaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al șabei de acoperire și se strânge puternic șurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroșările dificile se recomandă fixarea știftului prin 2 știfturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

Livrare:

Inclusiv 1 pârgie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.

Descriere tehnică

Putere maximă de antrenare a strungului	5,888 kW
Cursă maximă A	71 mm
Înălțime maximă a vârfului sculei h	32 mm
Lățime	150 mm
Tip	B

Ø găurii plăcii de centrare	16 mm
Înălțime	75 mm
Ø găurii capului	32 mm
Secțiunea maximă a SB	150 mm
Tip produs	Portcuțit

Accesorii

Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip B32/120	318100 B32/120
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip B25/140	318100 B25/140
Portsculă cu eliberare rapidă fără cuțit Tip B	318600 B
Suport cu schimbare rapidă cu gaură cilindrică Tip B	318300 B
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip B32/140	318100 B32/140
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip B25/120	318100 B25/120
Bandă de întindere sistem de fixare și poziționare Recomandat pentru cap de portcuțit B	318150 B
Suport pentru alezat cu schimbare rapidă Tip B	318200 B