



Cap de portcuțit cu schimbare rapidă, Tip: C



Date comandă

Numărul de comandă	318000 C
GTIN	4045197315717
Clasa articolului	36A

Descriere

Aplicație:

Se așează și se fixează capul portcuțit cu suprafața de bază rectificată plan, pe cel mai neted suport posibil. În acest scop trebuie ca gaura discului de centrare să fie strunjită corespunzător în prealabil. Ajustarea se realizează folosind suportul încastat pentru barele de alezat și bara de alezat, care este reglată unghiular față de planșaibă. Apoi se amplasează indicatorul pe reperul zero al șabei de acoperire și se strânge puternic șurubul de strângere. Pentru lucrările de strunjire de precizie sau pentru degroșările dificile se recomandă fixarea știftului prin 2 știfturi de centrare. Găurile sunt disponibile.

Livrare:

Inclusiv 1 pârgie excentrică pentru Cod 318000, 1 cheie de strângere pentru Cod 318100; 318200.

Descriere tehnică

Cursă maximă A	100 mm
Înălțime maximă a vârfului sculei h	45 mm
Putere maximă de antrenare a strungului	11,04 kW
Secțiunea maximă a SB	180 mm
Înălțime	105 mm

Ø găurii plăcii de centrare	16 mm
Ø găurii capului	40 mm
Tip	C
Lățime	200 mm
Tip produs	Portcuțit

Accesorii

Suport pentru alezat cu schimbare rapidă Tip C40	318200 C40
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip C40/150	318100 C40/150
Suport pentru alezat cu schimbare rapidă Tip C50	318200 C50
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip C40/170	318100 C40/170
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip C32/150	318100 C32/150
Portcuțit de strung cu schimbare rapidă Tip C32/170	318100 C32/170
Bandă de întindere sistem de fixare și poziționare Recomandat pentru cap de portcuțit C	318150 C