

HOLEX**Disc de debitat HOLEX Pro „2 în 1”, Ø discurilor: 125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563500 125
GTIN	4045197443038
Clasa articolului	52M

Descriere**Execuție:****Disc de debitat universal pentru oțel și INOX.**

Ușor de tăiat și stabil.

Aplicație:Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.**Specificație:****A30Q-BF.****Notă:**

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Descrierea formei	cotit
Forma	42
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Lățimea discului	2 mm

Ø găurii	22,23 mm
Specificație	A30Q-BF
Ø discurilor	125 mm
Pentru grosimile materialelor	6 - 10 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizor unghiular
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		