

# AEG

## Mașină de găurit cu percuție, Tip: SB2E850R



### Date comandă

Numărul de comandă	075610 SB2E850R
GTIN	4002395294152
Clasa articolului	07A

### Descriere

#### Execuție:

Mașină de găurit cu percuție, ultraperformantă cu

- Funcționare pe dreapta / stânga.
- Cuplaj de siguranță.
- Mandrină metalică cu strângere rapidă FIXTEC.
- Cutie de viteze cu 2 trepte pentru un moment ridicat și adaptare optimă la material.

Mașină de găurit de 850 W cu percuție, compactă și performantă .

#### Avantaj:

FIXTEC Mandrină metalică cu prindere rapidă.

#### Livrare:

Inclusiv mandrină metalică cu strângere rapidă 1,5 – 13 mm, mâner suplimentar, limitator de reglare a adâncimii, geantă de transport.

#### Notă:

Mandrinely recomandate sunt prezentate în grupa 34.

### Descriere tehnică

Turație maximă treapta 2	3200 min <sup>-1</sup>
--------------------------	------------------------

Vibrație maximă conform EN	13,7 m/s <sup>2</sup>
Putere absorbită	850 W
Denumirea producătorului	SB2E850R
Greutate	2,8 kg
Momentul maxim	56 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	40 mm
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Turație maximă treapta 1	1000 min <sup>-1</sup>
Ø maxim de găurire spiralată în beton	20 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Oțel
recomandat pentru material	Beton
recomandat pentru material	Zidărie
Tip produs	Mașină de găurit cu percuție