

Garant**Freză de șlefuire, Carbură, Tip: J1013****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. Formă conică pentru **teșire**.

Formă specială Teșitor (KSJ). Unghi 60°.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Notă:

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min^{#1}

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z3
Descrierea formei	Teșire
Grad de finețe a danturii	mediu
Forma	J1013
Lungimea totală	53 mm
Unghi	60 grad
Ø cap	10 mm
Ø cozii	6 mm

Lungimea capului	13 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire