

Garant**Freză de șlefuire, Carbură, Tip: MN1225****Date comandă**

Numărul de comandă	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM. Formă **combinată** - vârf conic cu contur și unghi potrivit pentru debavurarea și teșirea **muchiilor interioare și exterioare**. Geometrie specială a danturii pentru **ghidarea optimă chiar și pe muchii ascuțite**.

Formă specială Debavurare (MN), interior / exterior.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Notă:

Turație redusă pentru știfturile de frezare cu o lungime totală de 120 mm: maxim 11.000 min^{#1}

Descriere tehnică

Grad de finețe a danturii	mediu
---------------------------	-------

Descrierea formei	Debavurare
Simbol pentru dantură	Z3
Ø cap	12 mm
Lungimea totală	70 mm
Forma	MN1225
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură Z3
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire