

mato

Pompă de gresare cu pârghie de mână, 400 g



Date comandă

Numărul de comandă	083571
GTIN	4016553061340
Clasa articolului	08H

Descriere

Execuție:

Model industrial de înaltă calitate (realizează o ungere sigură) cu fixare continuă a tijeii pistonului. Se poate umple cu lubrifianț vărsat (conținut 500 cm³) respectiv cu cartuș (conținut 400 g).

Standard:

DIN 1283

Livrare:

Inclusiv furtun armat și racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri.

Descriere tehnică

Presiune de verificare	800 bar
Presiune de lucru	400 bar
Racord filetat pentru furtun	R1/8 inch
Conținut	400 g
Caracteristici nume produs	400 g
Tip produs	Pompă pentru gresare

Accesorii

Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip PLUS	083590 PLUS
Furtun armat cu cuplaj culisant Racord filetat 1/8	083588 1/8
Cartuș lubrifiant multifuncțional pentru Pompe de gresare standard Tip UNI	083590 UNI
Țeava duzei cu racord universal Racord filetat 1/8	083583 1/8
Racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri Racord filetat 1/8	083589 1/8
Racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri safeLOCK Racord filetat 1/8	083596 1/8
Furtun armat cu racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri Racord filetat 1/8	083586 1/8
Țeava duzei cu racord ascuțit Racord filetat 1/8	083584 1/8