



Mașină de carotat, Tip: 727042



Date comandă

Numărul de comandă 076520 727042

GTIN 4014586874272

Clasa articolului 03F

Descriere

Execuție:

- Funcționarea sigură și precisă în orice poziție este asigurată de forța ridicată de prindere magnetică.
- Alimentare integrată cu lichid de răcire pentru tăiere curată și durabilitate ridicată a sculei.
- Afișare convenabilă a forței de fixare a magnetului.
- Rotație la dreapta / la stânga (chiar și la filetare).
- Construcție optimizată în funcție de greutate.

Mașini de găurit cu talpă magnetică și 2 viteze

- Roata de avans poate fi schimbată din lateral.
- Forță ridicată de prindere magnetică.
- Reglare în 5 trepte a turației și memorie a turației.

Economisire de timp și costuri, datorită **avansului comandat digital al burghiului** și senzorului de răsturnare.

Livrare:

Inclusiv recipient cu lichid de răcire, centură de fixare, 1x știft de centrare, cârlig pentru așchii metalice, geantă.

Accesorii opționale:

La cerere.

Notă:

Burghiile de carotat din carbură și suporturile sunt prezentate începând de la Cod 119000. Sistemul de prindere recomandat QuickIN-Max și burghiile de carotat din carbură max. DM 100 mm se livrează la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ø maxim teșire | 50 mm |
| Denumirea producătorului | KBM50auto |
| Lățime talpă magnetică | 90 mm |
| Ø maxim carotare în oțel | 12 - 50 mm |
| Formă portsculă | QuickIN / CM3 |
| Interval de turație treapta 1 | 130 - 260 min ⁻¹ |
| Ø maxim de găurire spiralată în oțel | 23 mm |
| Lungime talpă magnetică | 195 mm |
| Greutate | 16,2 kg |
| Putere absorbită | 1200 W |
| Ø maxim frecare | 23 mm |
| Tensiune de rețea | 230 V |
| Lățime | 198 mm |
| Lungime | 311 mm |
| Interval de turație treapta 2 | 260 - 520 min ⁻¹ |
| Cursa de lucru | 145 mm |
| Înălțime | 730 mm |
| Ø maxim filetare în oțel | M16 mm |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Ambalaj | Geantă de transport |
| Tip produs | Mașină de carotat |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 65 mm | 119000 65 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 16 mm | 119000 16 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 35 mm | 119000 35 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 43 mm | 119000 43 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 52 mm | 119000 52 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 18 mm | 119000 18 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 32 mm | 119000 32 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 13 mm | 119000 13 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 25 mm | 119000 25 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 36 mm | 119000 36 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 21 mm | 119000 21 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 15 mm | 119000 15 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 55 mm | 119000 55 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 20 mm | 119000 20 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 38 mm | 119000 38 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 50 mm | 119000 50 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 24 mm | 119000 24 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 22 mm | 119000 22 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 45 mm | 119000 45 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 62 mm | 119000 62 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 14 mm | 119000 14 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 17 mm | 119000 17 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 12 mm | 119000 12 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 30 mm | 119000 30 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 60 mm | 119000 60 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 26 mm | 119000 26 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 40 mm | 119000 40 |
| Carotă din carburăAdâncime de tăiere 35 mm Ø DC 28 mm | 119000 28 |