



Aparat de sudură cu gaz - portabil, ERSA Tip: 75



Date comandă

Numărul de comandă	082250 75
GTIN	4003008061574
Clasa articolului	04C

Descriere

Execuție:

Aparat ergonomic de lipit cu gaz cu **aprindere piezo-electrică**. Umplerea se realizează cu gaz butan din comerț (la fel ca și brichetele).

Aplicație:

La lucrări de întreținere și reparații, mai ales dacă lipsește sau dacă a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.

Livrare:

Inclusiv vârfuri de lipit cu formă lată 1,0; 2,4; 3,2 și 4,8 mm. Duză de flacără (până la maxim 1400 °C), duză de gaz fierbinte (până la maxim 700 °C), vârful de sudură, tablă reflectoare pentru contractarea furtunurilor cu contracție, burete de curățare și recipient pentru burete, în cutie de plastic practică.

Descriere tehnică

Greutatea ciocanului de lipit cu gaz	73 g
Durata de funcționare a unei umpleri cu gaz	30 - 90 min
Tip de aprindere	Aprindere piezo-electrică
Timp de încălzire	cca. 46 s
Temperatura maximă a vârfului de lipit	580 °C
Putere de încălzire reglabilă continuu	15 - 75 W
Lățimea vârfului de lipit	1 - 4,8 mm

Tip de gaz	Gaz butan
Tip produs	Aparat de lipit

Accesorii

Vârf de lipire Denumirea producătorului G072KN	082400 G072KN
--	---------------