



Aparat de sudură cu gaz - portabil, ERSA Tip: 130



Date comandă

Numărul de comandă	082250 130
GTIN	4003008061550
Clasa articolului	04C

Descriere

Execuție:

Aparat ergonomic de lipit cu gaz cu **aprindere piezo-electrică**. Umplerea se realizează cu gaz butan din comerț (la fel ca și brichetele).

Aplicație:

La lucrări de întreținere și reparații, mai ales dacă lipsește sau dacă a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică.

Livrare:

Inclusiv vârfuri de lipit cu formă lată 1,0; 2,4; 3,2 și 4,8 mm. Duză de flacără (până la maxim 1400 °C), duză de gaz fierbinte (până la maxim 700 °C), vârf de sudură, tablă reflectoare pentru contractarea furtunurilor cu contracție, burete de curățare și recipient pentru burete, în cutie de plastic practică.

Descriere tehnică

Tip de gaz	Gaz butan
Lățimea vârfului de lipit	1 - 4,8 mm
Putere de încălzire reglabilă continuu	25 - 130 W
Durata de funcționare a unei umpleri cu gaz	40 - 120 min
Tip de aprindere	Aprindere piezo-electrică
Temperatura maximă a vârfului de lipit	580 °C
Greutatea ciocanului de lipit cu gaz	121 g

Timp de încălzire	ca. 50 s
Tip produs	Aparat de lipit

Accesorii

Vârf de lipire Denumirea producătorului G132KN	082400 G132KN
--	---------------