



Mandrină de filetare tip DSPL cu coadă, Tip: 12



Date comandă

Numărul de comandă	334510 12
GTIN	2050001921062
Clasa articolului	35B

Descriere

Execuție:

- **Dubla strângere se realizează cu 3 elemente de prindere care centrează coada tarodului și cu 4 bacuri care strâng pătratul tarodului.**
- **Cuplajul de siguranță împiedică ruperea tarozilor, dacă montarea a fost făcută corect. Filetul în găurile înfundate se poate executa pe toată lungimea găurii.**
- **Dispozitivul de pendulare compensează erorile de aliniere dintre arborele mașinii și piesă.**
- **Compensarea de lungime elastică acționează la presiune și la tracțiune. Aceasta împiedică distrugerea filetului la retragerea cu avans manual sau mecanic.**

Aplicație:

Pentru execuția fileturilor interioare pe mașini de găurit reversibile, strunguri tip revolver. Utilizabil orizontal și vertical pentru filet pe dreapta.

Livrare:

Inclusiv 1 cheie de strângere.

Notă:

Varianta fără compensarea lungimii este disponibilă la cerere. **Mărimea 30 și 42** (= MK 4 sau 5 pentru filet metric M14– M30 resp. M18–M42) **la cerere.**

Descriere tehnică

Gamă de Ø ale cozii	2,5 - 10 mm
Ø carcasă	58 mm
Pentru filet de țeavă Whitworth	R1/8
Compensare paralelă axială	1 mm
Gama dimensiuni pătrat	0 - 8 mm
Pentru filet Whitworth	G1/8 – G1/2
Gamă de filetare	M3 – M12
Compensare a lungimii la tracțiune	20 mm
Con Morse CM	2
Compensarea lungimii la presiune	10 mm
Lungime de la arborele de mașină	135 mm
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă