

Garant**Portscule cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308277 20 |
| GTIN | 4045197291448 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Ajustare integrată a lungimii sculelor, de la Ø de strângere D₁ 6 mm (cursă de ajustare 10 mm). De la Ø de strângere D₁ 6 mm cu găuri filetate pentru șuruburi de echilibrare.

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

GARANT: suprafețele zonei de acționare pentru re poziționare sunt rectificat e. **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**

Cu **orificii ale canalului de răcire** și fileturi cu care se pot închide.

Aplicație:

- **Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6.**
- **Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.**

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. șurub de reglare a lungimii (de la Ø de strângere D₁ 6 mm).

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416, unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450, set șurub de echilibrare Cod 309906 180.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---|
| Lungime activă dimensiune A | 105 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 20 mm |
| Ø exterior D | 42 mm |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere |
| Suport | HSK-A 100 scurt |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Unitate de răcire Tip CU1 | 354215 CU1 |
| Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Unitate de fretare compactă Tip SU1 | 354210 SU1 |
| Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Dulap integrat în bază | 354290 |