

# mato

## Pompă de gresare pneumatică Lube-Shuttle®, 400 g



### Date comandă

Numărul de comandă	083587
GTIN	4016553037307
Clasa articolului	08H

### Descriere

#### Execuție:

Pompe pneumatice pentru gresare, operare cu o singură mână, cu echilibru deosebit. **Sistem cu o singură aplicare pentru un control optim al lubrifianului (1 cm<sup>3</sup> / cursă)**, transmisia presiunii 1:60.

Umplere cu cartușe Lube-Shuttle® (Conținut: 400 g).

**Recomandate pentru lubrifian până la clasa 3 NLGI și pentru temperaturi foarte scăzute.**

#### Livrare:

Inclusiv furtun armat din cauciuc și racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri.

### Descriere tehnică

Presiune de lucru	400 bar
Presiune de verificare	800 bar
Racord filetat pentru furtun	R1/8 inch
Domeniul de utilizare pentru alimentarea pneumatică	3 - 8 bar
Caracteristici nume produs	400 g
Tip produs	Pompă pentru gresare

**Accesorii**

Racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri Racord filetat 1/8	083589 1/8
Țeava duzei cu racord universal Racord filetat 1/8	083583 1/8
Racord hidraulic de prindere cu 4 canelurisafeLOCK Racord filetat 1/8	083596 1/8
Furtun armat cu racord hidraulic de prindere cu 4 caneluri Racord filetat 1/8	083586 1/8
Furtun armat cu cuplaj culisant Racord filetat 1/8	083588 1/8
Țeava duzei cu racord ascuțit Racord filetat 1/8	083584 1/8