

Garant**Disc de șlefuire (CER), Ø 50,8 mm, Granulație: 36****Date comandă**

Numărul de comandă	553921 36
GTIN	4045197526168
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Legătură optimă între suport și discul abraziv prin sistemul de prindere rapidă (filet interior). Schimbare ușoară și rapidă a discului, cu mâna, chiar și după o utilizare dură. Poziție centrală a discului de șlefuit, ce asigură concentricitate fără vibrații.

Granulație ceramică (CER) ideală pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și a aliajelor cu nichel. Rată ridicată de îndepărtare și șlefuire la rece.

Aplicație:

Pentru șlefuirea rațională a suprafețelor mici, chiar și la contururi variabile în producția de scule, profiluri și modele, în producția mașinilor, aparatelor și containerelor. Timpul scurt de schimbare a discurilor reduce costurile pentru operațiile cu mai multe faze.

Notă:

Alte dimensiuni și granulații se pot livra la cerere.

Descriere tehnică

Granulație	36
Ø discurilor	50,8 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	Ø 50,8 mm
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Tip produs	Disc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Disc abraziv cauciucat, Ø cozii 6 mm semidur Ø exterior
50M mm

553920 50M