

ALZMETALL  
we drive productivity**Mașină de găurit cu masă ALZTRONIC, Ø maxim găurire în oțel: 14 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	076561 14
GTIN	2050001755391
Clasa articolului	03P

**Descriere****Execuție:**

Mașină de găurit cu masă, precisă și durabilă, cu turație înaltă.

- **Motor de curent alternativ 230 V, 50 Hz.**
- **Afișaj digital pentru turație.**
- **Reglare continuă a turației.**
- **Rotire pe dreapta / stânga.**
- **Protecție rabatabilă a axului cu acționare electrică.**
- **Buton ciupercă (blocabil) pentru OPRIRE DE URGENȚĂ.**
- **24 de luni garanție, 10 de ani garanție la piesele de schimb.**
- **Fără mandrină.**

Cu afișaj digital pentru adâncimea de găurire. Cu capul burghiului fix și masa mașinii reglabilă pe înălțime și pe orizontală.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte mașini de găurit cu masă.

Denumirea producătorului: ALZTRONIC 14

Putere absorbită: 540 W

turație maximă: 230 - 4000 min<sup>-1</sup>

Sistem de prindere: CM2

Ø maxim filetare în oțel: M10

Cursă ax: 80 mm

## Descriere tehnică

Masa mașinii, lungime suprafață utilizabilă	300 mm
Greutate	83 kg
Distanță maximă ax-placă de bază	437 mm
Placă de bază a mașinii, înălțime suprafață utilizabilă	240 mm
Ø maxim găurire în oțel	14 mm
Cursă maximă	190 mm
Distanță minimă ax-masa mașinii	75 mm
Ø coloane	65 mm
Sistem de prindere	CM2
Placă de bază a mașinii, lățime suprafață utilizabilă	300 mm
Putere absorbită	540 W
Avans	Manual
Distanță maximă ax-masa mașinii	357 mm
Cursă ax	80 mm
Ø maxim filetare în oțel	M10
turație maximă	230 - 4000 min <sup>-1</sup>
Masa mașinii, lățime suprafață utilizabilă	240 mm
Denumirea producătorului	ALZTRONIC 14
Distanță minimă ax-placă de bază	437 mm
Masa mașinii, reglare pe înălțime	Manivelă manuală
Dimensiunea nominală a canalelor în T	12 mm
Număr de canale în T	2
Distanță între canalele în T	80 mm