



Disc de șlefuire în evantai V2 Power, (ZA), plan-oblic pentru oțel, Ø 125 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	565462 40
GTIN	4027497504060
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Forma lamelară patentată, în formă de seceră și disponerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepțională de îndepărtare a materialului și o durabilitate maximă.

Disc din fibră de sticlă pentru **utilizare universală**.

Corindon cu zirconiu pur pe țesătură mixtă de bumbac și poliester. Foarte agresiv din cauza presărării rare a granulelor.

Aplicație:

Lucrări cu vibrații minime și durabilitate îndelungată.

Notă:

Discuri de șlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o șlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colț etc. începând cu Cod 566300.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Granulație	40

Descrierea formei	plan-oblic
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Disc purtător	Disc din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		