

Garant**Portscule cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 63 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308573 8
GTIN	4045197870490
Clasa articolului	31C

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

Ø exterior D	27 mm
Ø D ₂	21 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	cu posibilitate de închidere
Lungime activă dimensiune A	80 mm

Suport	PSC 63 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1