

Garant
Portscule cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 63 scurt, Ø de strângere D1: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	308573 10
GTIN	4045197870506
Clasa articolului	31C

Descriere
Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii în h6.

Accesorii opționale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compactă Cod 354210 – 354450.

Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

Orificiu pentru canalul de răcire	cu posibilitate de închidere
Ø D ₂	24 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø exterior D	32 mm

Suport	PSC 63 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dulap integrat în bază	354290