



Aparat universal de lipit, Putere de încălzire: 80W



Date comandă

Numărul de comandă	082100 80
GTIN	4003008069471
Clasa articolului	04C

Descriere

Execuție:

Aparate de lipit industriale cu durată lungă de viață, cu **vârf din aliaj Ersadur pentru utilizare îndelungată** (durabilitate de 30 de ori mai mare decât a vârfurilor uzuale pentru lipit din crom). **Timp de încălzire 3 min.** (Ref. 300 cca. 5 min.). Cablu de alimentare din cauciuc 1,5 m (PVC la Ref. 30). **Cu suport** (nu este Ref. 30).

Descriere tehnică

Greutate fără cablu de alimentare	220 g
Putere de încălzire	80 W
Recomandat pentru secțiuni transversale Cu de până la	4 mm ²
Lățimea vârfului de lipit	4,8 mm
Temperatura vârfului de lipit după 3 minute	410 °C
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Aparat de lipit

Accesorii

Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1,5 mm	082365 1,5
Vârf de lipire Denumirea producătorului 82JD	082400 82JD

Pompă de absorbție PDD03, plastic, antistatică	082355
Sârmă de lipire fără plumb Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rolă de 250 g Ø sârmei de lipire 1 mm	082365 1