

## Garant

### Cuțit de strung pentru canelare la 45°, pe dreapta, Lățimea cozii / de canelare w: 25/3



## Date comandă

Numărul de comandă	273762 25/3
GTIN	4045197869272
Clasa articolului	21W

## Descriere

### Aplicație:

Pentru operații de strunjire liberă direct pe un umăr, pentru realizarea de unghiuri de degajare pentru lucrări de filetare și de rectificare.

### Notă:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (la  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (la  $w = 2$ ).
- **A se folosi numai împreună cu plăcuța de canelat cu rază completă Cod 273735 – 273739.**
- **Fără degajare standardizată conform DIN 509.**

Răcire interioară: nu

Lățime de canelare w: 3 mm

$t_{\min}$ : 0,7 mm

lățime minimă de canelare y: 0,5 mm

Lățimea funcțională  $L_4$ : 28 mm

Lungime cap  $L_1$ : 33 mm

Lungimea totală L: 150 mm

## Descriere tehnică

Lungime cap $L_1$	33 mm
Mărime coadă	25 mm
Șurub	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Lățimea funcțională $L_4$	28 mm

Lățime de canelare w	3 mm
Lungimea totală L	150 mm
lățime minimă de canelare y	0,5 mm
$t_{\min}$	0,7 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnet cu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Șurub de strângere Tip 6	279815 6
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Șurub de strângere	279904
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 1600 cNm	659957 1600