



## Disc de șlefuire în evantai V2 Power, (CER), plan-oblic pentru INOX, Ø 125 mm, Granulație: 40



### Date comandă

Numărul de comandă	565482 40
GTIN	4027497394067
Clasa articolului	53L

### Descriere

#### Execuție:

**Forma lamelară patentată, în formă de seceră** și disponerea permit o densitate maximă a stratului pentru o rată excepțională de îndepărtare a materialului și o durabilitate maximă. Disc din fibră de sticlă pentru **utilizare universală**.

Putere de șlefuire maximă, **granulație ceramică** cu efect de autoascuțire. Fără vitrificare, respectiv supraîncălzire. Recomandat și pentru șlefuirea muchiilor.

#### Aplicație:

Lucrări cu vibrații minime și durabilitate îndelungată.

#### Notă:

Discuri de șlefuire în evantai SLTflex fără discuri de sprijin pentru o șlefuire moale, pentru prelucrarea cusăturilor de colț etc. începând cu Cod 566300.

### Descriere tehnică

Granulație	40
Descrierea formei	plan-oblic

Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Disc purtător	Disc din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		